

キクスイSPパワーエポ

抜群の防錆力をもつ2液弱溶剤形変性エポキシ系下塗材です。
優れた作業性、幅広い下地適性を有する万能なさび止め塗料です。

特 長

1. 速乾タイプ

乾燥性に優れ、温度条件等によりその日のうちに次工程が施工可能です。

2. 幅広い下地適性

亜鉛めっき、アルミニウムやコンクリート、各種旧塗膜への付着性に優れています。

3. 幅広い上塗適性

弱溶剤塗料・水性塗料・屋根用塗料の各種上塗塗料の下塗りに適応します。

4. 優れた環境性能

強溶剤のような強い臭気はありません。トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合しない、人・環境に優しい設計です。

5. 抜群の作業性

はけ・ローラーの作業性が良好で手離れ良く工期の短縮になります。

各種下塗材比較

	適合規格	希釈溶剤	作業性		素材適性						上塗適性			
			最短塗装間隔 (23℃)	ポットライフ (23℃)	鉄	亜鉛めっき	アルミニウム	ステンレス	コンクリート	押出成形板	合成樹脂調合 ペイント	ウレタン 樹脂塗料	アクリルシリコン 樹脂塗料	ふっ素 樹脂塗料
キクスイSPパワーエポ	JASS 18 M-109	弱溶剤	4 時間	7 時間	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
汎用エポキシ樹脂シーラー	JASS 18 M-201	強溶剤	24 時間	5 時間	×	×	×	×	◎	○	×	◎	◎	◎
汎用エポキシ樹脂さび止め	JIS K 5551 A 種	強溶剤	16 時間	8 時間	◎	○	○	◎	○	○	△	◎	◎	◎
鉛・クロムフリーさび止め	JIS K 5674 1 種	弱溶剤	16 時間	—	◎	×	×	×	×	×	◎	△	—	—

標準施工仕様書

【コンクリート・モルタル・押出成形板・亜鉛めっき・アルミ・ステンレス・一般鉄部（塗替え） 下地の場合】

工 程		材 料 ・ 調 合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (23℃)	所要量
素地調整	コンクリート・モルタル・ 押出成形板	エフロ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去し、乾燥した清浄な面とする。(pH10以下、含水率8%以下)					
	亜鉛めっき・アルミ・ ステンレス	全面清掃、脱脂、目荒らしを行い、被塗面を清浄にする。白さびなどはワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで除去する。					
	一般鉄部（塗替え）	電動工具・手工具等で、さびや劣化した旧塗膜を入念に除去する。活膜は目荒しを行い、清浄な面とする（3種ケレン）。素地露出部は補修塗りを行う。					
下塗り		キクスイSPパワーエポ	主 材:14.4kg 硬化剤:1.6kg 塗料用シンナー A:0~1.6L	はけ、ローラー、 エアレススプレー	1	4 以上 7 日以内	95~114㎡/16kgセット 0.14~0.17kg/㎡

【一般鉄部（新築） 下地の場合】

工 程		材 料 ・ 調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (23℃)	所要量
素地調整	一般鉄部（新築）	劣化した黒皮やさびは、電動工具等で除去し、全面清掃、脱脂、目荒しを行い、被塗面を清浄にする。				
下塗り		キクスイSPパワーエポ 主 材:14.4kg 硬化剤:1.6kg 塗料用シンナー A :0~1.6L	はけ、ローラー、 エアレススプレー	2	4 以上 7 日以内	47～57㎡/16kgセット 0.28～0.34kg/㎡


(注) 1. 施工用具・条件は代表的なものです。
2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、
施工条件により 多少の幅を兼ねることがあります。
3. 塗料用シンナーAは、弊社推奨品をご使用ください。その他のシンナーを使用した場合は、
ちぢみや再溶解等の不具合が発生する恐れがあります。

適応下地

鉄・ステンレス・亜鉛メッキ（ガルバリウム鋼板、溶融亜鉛メッキ鋼板、電気亜鉛メッキ鋼板）
・アルミニウム・コンクリート・押出成形板・旧塗膜 など

色 調

荷 姿



ブラウン(赤さび色) ブラック(黒さび色) グレー ホワイト(白さび色)

※色見本は印刷の為、実物の色とは異なります。

キクスイSPパワーエポ 16kgセット (主材: 14.4kg/ 缶
硬化剤: 1.6kg/ 缶)

塗料用シンナーA 16L / 缶



注意点

このパンフレットに掲載の製品を取り扱う際は、弊社各製品の標準施工仕様書に記載の所要量、間隔時間、及び注意事項を守って施工してください。
又製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。



菊水化学工業株式会社

ISO 9001登録企業

本社／〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎ 052-300-2222 (代) F A X . 052-300-1234

ホームページ

<http://www.kikusui-chem.co.jp/>

仙 台 支 店 ☎ 022-207-5710
東 京 支 店 ☎ 03-3981-2500
名 古 屋 支 店 ☎ 052-709-6511

関 西 支 店 ☎ 06-7668-5320
福 岡 支 店 ☎ 092-935-4610